



REU790X



Module de visualisation d'état LED 2fils one

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction	information
----------	-------------

Commandes & indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 V DC
--------------------	---------

Dimensions

Profondeur	19 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm

Matières

Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Matériau / traitement	Métal brossé
Aspect de la surface	mat

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-30...80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)