



RTN710X

## Module IP à défilement de noms

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation Installation à encastrer

#### Fonctions

Fonctions du système fonctionnement/fonction uniquement en combinaison avec module haut-parleur de porte IP ; 60 entrées de destination d'appel avec 32 caractères chacun pour le nom ; définition de l'entrée de destination d'appel par le répertoire du haut-parleur IP de porte ; tri de destination d'appel par le répertoire du haut-parleur IP de porte ; commande simple par trois fonctions de touche (montée/descente/appel) ; affichage état d'appel et liaison de communication

#### Modèle

Configuration activation par pont de fil, configuration par touches

#### Commandes & indicateurs

Affichage / Afficheur afficheur LCD à 2 lignes, à éclairage vert, avec 32 caractères

Nombre des touches de fonction 3

#### Dimensions

Dimensions face avant (L x H x P) 120 x 120 x 2 mm

#### Caméra

Angle d'ouverture horizontal de la caméra 0 °

#### Matières

Couleur des lignes design Acier inoxydable

Couleur argent

Aspect de la surface mat

Matériau / Surface surface en acier inoxydable brossée transversalement

#### Installation, montage

Distance bossages de fixation (horizontale/-verticale) 110/110 mm

Mode de montage montage dans la plaque de recouvrement MODESTA

#### Connexion

Raccordement	réglette de prises Micromatch pour raccordement au haut-parleur de porte IP ; réglette de prises Micromatch pour raccordement au module d'appel visuel suivant, module clavier ou matrice de diode ; tension d'alimentation supplémentaire pour la mise en cascade de plusieurs modules d'appels vidéo/de claviers ; jusqu'à 4 modules d'appel visuel avec possibilité de mise en cascade pour la répartition des destinations d'appel (60 max.)
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Câble

Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
-----------------	--------------

#### Configuration

Écran langues	Allemand ; anglais ; Français ; Italien
---------------	-----------------------------------------

#### Éléments fournis

Éléments fournis	Câble plat de 150 mm avec fiches Micromatch compris dans la fourniture
------------------	------------------------------------------------------------------------

#### Utilisation

Technologie du système	IP
------------------------	----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20...70 °C
------------------------	-------------

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 %
------------------------------------------------	----------

#### Identification

Gamme design principale	MODESTA
-------------------------	---------

Gamme de produits	MODESTA
-------------------	---------