

SL1705209010



## Goulotte 17x52, blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	17 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
---	---

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
Forme de couvercle	en vrac

#### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile	800 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	2

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...65 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C