

SL1705209016



Goulotte 17x52,blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 17 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 800 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre de compartiments 2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...65 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C