



SL1705259016



Angle plat pour trunking tehalit.SL 17x52mm en blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 17 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C