




SN010



## Prise de courant modulaire 16A Schuko

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	43,75 mm
Profondeur	61 mm

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------