




SN010



Prise de courant modulaire 16A Schuko

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	43,75 mm
Profondeur	61 mm

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------