



SN013QC

DIN prise 1xT13

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Raccordement

Type de connexion / prise Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 23 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 63 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast, Plastique

Installation, montage

Montage Rail DIN

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Textes

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels