

SN015

DIN prise T15 borne à vis**Caractéristiques techniques****Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Code RAL	7035
----------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3,50
-------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------