



SN016

Prise de courant modulaire 16A Schuko

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	44 mm
---------	-------

Profondeur	66 mm
------------	-------

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Code RAL	7044
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
-------------------------------------	--------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

2

Textes

Inscription

Sans inscription