



SPC043N

Cartouche T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	264 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1.4 kV

Intensité du courant

Calibre de la protection amont	32 A
--------------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	51.4 mm
Hauteur produit installé	44.8 mm
Largeur produit installé	35.2 mm

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T3
Directive européenne WEEE	concerné

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...80 °C
------------------------	-------------