

SRS205

Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Filtrer type de produit Transformateur de courant sommateur

Fonctions

Classe de précision 1

Puissance

Puissance 5 VA

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 65 mm

Profondeur 62 mm

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 40 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire 5 A

Courant Max au secondaire 5 A