



SRS210

## Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 10VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Filter type de produit	Transformateur de courant sommateur
------------------------	-------------------------------------

#### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

#### Puissance

Puissance	10 VA
-----------	-------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	65 mm
---------	-------

Profondeur	62 mm
------------	-------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 40 °C
-----------------------------------	-------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

#### Courant électrique

Courant Max au primaire	5 A
-------------------------	-----

Courant Max au secondaire	5 A
---------------------------	-----