

SRS410

Transformateur de Courant sommateur BGGSU4 4x5/5A 10VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Filtrer type de produit	Transformateur de courant sommateur
-------------------------	-------------------------------------

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	10 VA
-----------	-------

Dimensions

Hauteur	151 mm
Largeur	119,50 mm
Profondeur	90 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	5 A
Courant Max au secondaire	5 A