



SRT01005A

## Transformateur de Courant ouvrant SC1 100/5A 0,7VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	3 kV
------------------------------	------

#### Intensité du courant

Courant Max au primaire	100 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant primaire	100 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé	62.2 mm
Hauteur produit installé	72.7 mm
Largeur produit installé	44.5 mm
Largeur de l'ouverture	18.5 mm
Hauteur de l'ouverture	11 mm
Diamètre de l'ouverture	18.5 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.74 W
-----------------------------------	--------

#### Câble

Longueur de câble	1.5 m
-------------------	-------

#### Accessoires inclus

Avec rail en cuivre	Non
---------------------	-----

#### Équipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	Non

#### Utilisation

Rapport de transformation	100A ; 5A
---------------------------	-----------

#### Standards

Produit certifié	non
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-20...55 °C

Température de stockage/transport

-20...70 °C