



SRT02005A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 200/5A 0,7VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Filtrer type de produit Transformateur de courant non intrusif

Fonctions

Classe de précision 1

Puissance

Puissance 0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN 2,64 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 18,50 mm

Hauteur 72,70 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 62,20 mm

Hauteur de l'ouverture 11 mm

Largeur de l'ouverture 18,50 mm

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire 200 A

Courant Max au secondaire 5 A

Installation, montage

Montage Rail DIN, Platine de fixation