



SRT05005B



## Transformateur de Courant ouvrant SC2 500/5A 2,2VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Filtrer type de produit Transformateur de courant non intrusif

#### Fonctions

Classe de précision 1

#### Puissance

Puissance 2,20 VA

Puissance dissipée totale sous IN 6,89 W

#### Dimensions

Diamètre de l'ouverture 28 mm

Hauteur 71,70 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 61,30 mm

Hauteur de l'ouverture 15 mm

Largeur de l'ouverture 28,50 mm

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 3000 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Courant électrique

Courant Max au primaire 500 A

Courant Max au secondaire 5 A

#### Installation, montage

Montage Rail DIN, Platine de fixation