



TE330

Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

Intensité du courant

Courant Max au primaire	1850 A
Courant Max au secondaire	1 A

Dimensions

Largeur de l'ouverture	14 mm
Hauteur de l'ouverture	14 mm
Diamètre de l'ouverture	14 mm

Mesures

Mesure de l'énergie réactive	NON
------------------------------	-----

Équipement

Radio bidirectionnelle	Non
Type de compteur électronique	compteur d'énergie

Standards

Produit certifié	non
Certification PTB	0