



TG551A

Détecteur de fumée et chaleur interconnectable radio, pile lithium 10 ans

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé
Avec socle	Oui

Fonctions

Type de fonctionnement	Standard
Buzzer intégré	Oui, 85 dB à 3 m
Détecteur de fumée	Non

Connectivité

Mode de liaison	Radio
Connexion standard au réseau par câble	Non
Interconnexion optionnelle par radio	Non
Interconnexion standard par radio	Oui
Interconnectable	Oui

Tension

Tension d'entrée	≈ 6 V
------------------	-------

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	116x49 mm
-----------------------	-----------

Mesures

Zone de détection	50 m ²
Méthode de détection	Optique et thermique

Batterie

Avertissement batterie faible	Oui
-------------------------------	-----

Éléments fournis

Batterie de secours rechargeable incluse	Non
Type de batterie de secours incluse	Aucune

Équipement

Nombre de connexions pour capteurs / produit	40
Entrée de câbles	Non applicable
Antonome	Non
reconnu VdS	Non
Intensité sonore du buzzer	85 dB

Standards

Numéro d'homologation à la norme CE	0333-CPR-292074
-------------------------------------	-----------------

Certification Q-Label	Oui
-----------------------	-----

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Type de bouton test	Combinaison test et pause
---------------------	---------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...65 °C
------------------------	-------------