



TGG641B



IP54

Servomoteur thermique pour vannes M30x1,5 24V

Caractéristiques techniques

Fonctions

Durée 42 s /mm

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 24 V

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 1

Dimensions

Profondeur 64 mm

Hauteur produit installé 64 mm

Longueur 50 mm

Largeur produit installé 42 mm

Course 5 mm

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Mode de montage pour fixation par insertion

Câble

Longueur de câble max. 200 m

Câble préconfectionné ≈ 1 m

Sécurité

Protection avec protection de démontage

Conditions d'utilisation

Température de service 0...50 °C

Température de stockage/transport -20...70 °C

Teplota avec protection contre la surchauffe

Identification

Gamme design principale KNX