



Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TxM616D

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation filetable

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Dimension nominale 114 mm

Connexion

Section de conducteur 6 mm²

Équipement

Avec protection tactile Non

Conditions d'utilisation

Isolé Oui

TGM616D