



Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation filetable

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Dimension nominale 144 mm

Connexion

Section de conducteur 6 mm²

Équipement

Avec protection tactile Non

Conditions d'utilisation

Isolé Oui

TGM620D