



TJA450

Serveur local de visualisation et d'automatismes

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Modèle

Nombre de modules 6

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) ≈ 150 mA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3.9 W

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière autre

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Configuration

Modes de configuration supportés system

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0...45 °C

Identification

Gamme design principale KNX