



TJA510N

Access Gate passerelle 2D/IP

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Compatibilité

| | |
|---|----|
| Technique d'installation pour la communication de porte | IP |
|---|----|

Connectivité

| | |
|----------------------------|-----|
| Protocole de communication | LAN |
|----------------------------|-----|

Fonctions

| | |
|----------|----------------|
| Fonction | Transformation |
|----------|----------------|