



UK190383



Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	190 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	28
---	----

Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	7220 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------