



UK190482



Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur produit installé	48 mm
Hauteur de goulotte	48 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	190 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	36
---	----

Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	9120 mm ²
----------------------------	----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------