




UK240282



Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur produit installé	28 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	240 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	27
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	6720 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------