



UK240482



#N/A

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur produit installé	48 mm
Hauteur de goulotte	48 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	240 mm

##### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	46
---	----

##### Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

##### Câble

Section intérieure / utile	11520 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

##### Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

##### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

##### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------