UK340283

Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur produit installé	28 mm
Hauteur de goulotte	28 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38

Matières	
Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble	
Section intérieure / utile	9520 mm²

Equipement	
Nombre de compartiments	3

Standards	
Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation	
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification