


UK340382



## Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	52
---	----

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Câble

Section intérieure / utile	12920 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

#### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------