




UK340383



## Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur            | 38 mm                         |
| Largeur            | 340 mm                        |
| Longueur           | 2000 mm                       |
| Section intérieure | 12920 - 12920 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 53 |
|---|----|

#### Équipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couvercle détachable    | Oui   |
| Nombre de compartiments | 3 - 3 |

#### Installation, montage

|   |                     |
|---|---------------------|
| Système d'installation au sol montage sur | Couvert d'une chape |
|---|---------------------|

#### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |

#### Conditions d'utilisation

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|