


UK340482



## Canal à encastrer 340 x 48 mm double

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur produit installé	48 mm
Hauteur de goulotte	48 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	66
---	----

#### Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Câble

Section intérieure / utile	16320 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------