



UK340483



Canal à encastrer 340 x 48 mm triple

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur produit installé	48 mm
Hauteur de goulotte	48 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	65
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	16320 mm ²
----------------------------	-----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------