


UK340483



Canal à encastrer 340 x 48 mm triple

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	48 mm
Largeur	340 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	16320 - 16320 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	65
---	----

Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	3 - 3

Installation, montage

Système d'installation au sol montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------