



UKM190380



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	150 mm
Largeur de goulotte	190 mm
Mesure a	38 mm
Mesure b	190 mm

#### Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------