



UKS240480



Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	48 mm
Longueur	59 mm
Largeur de goulotte	240 mm
Mesure a	48 mm
Mesure b	240 mm

Matières

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------