



UL25

Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51/66mm NT haut

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Fusible

Taille de l'élément fusible DII

Éléments fournis

Avec cache Non