



Jeu de barres, universN, 20x10mm, 3-section

Caractéristiques techniques

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 500 A

Dimensions

Hauteur produit installé 20 mm

Largeur produit installé 750 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 20 mm

Largeur de barre du jeu de barres 10 mm

Matières

Matière cuivre

Type de traitement de surface spécial

Équipement

Nombre de travée de large 3

Standards

Directive européenne WEEE concerné

UM23B