


UW-S125-6M



uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	108 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	3 - 3 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	10 mm

Architecture

Nombre de pôles	7
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Matière

Code RAL	7035
Matière	Polyamide (PA)

Éléments fournis

Avec cache	Oui
------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------