


UW-S160-10M



uniway socle enfichable IP2X 160 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune), 6 pcs.

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	35 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	180 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	3 - 3 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	15 mm

##### Architecture

Nombre de pôles	7
-----------------	---

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

##### Matière

Code RAL	7035
Matière	Polyamide (PA)

##### Éléments fournis

Avec cache	Oui
------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------