



UZ63S8

Supolepoleort jeu de barre + traverse,universN,60mm,450mm,3pole,droite

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
-----------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur produit installé	450 mm
--------------------------	--------

Hauteur de barre du jeu de barres	12 / 30 mm
-----------------------------------	------------

Largeur de barre du jeu de barres	5 / 10 mm
-----------------------------------	-----------

Distance des barres omnibus	60 mm
-----------------------------	-------

Matières

Matière	polyamide (PA)
---------	----------------

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Oui
---------------	-----