



VA12T

**Porte, Volta, APV, 1-rangée, tôle acier, avec plaque de porte**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur	225 mm
Largeur	285 mm
Profondeur	36 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Position de la porte Gauche

**Équipement**

Nombre rangées 1

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non