



Porte, Volta, APV, 1-rangée, tôle acier, avec plaque de porte

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 225 mm

Largeur 285 mm

Profondeur 36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Métal

Traitement de surface Non traité

Architecture

Position de la porte Gauche

Équipement

Nombre rangées 1

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Loquet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

VA12T