



VA24K

Porte, Volta, APV, 2-rangées, clairvoyance, avec plaque de porte

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 370 mm

Largeur 285 mm

Profondeur 22 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Plastique

Traitement de surface Non traité

Architecture

Position de la porte Gauche

Équipement

Nombre rangées 2

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Loquet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non