



**Porte, Volta, APV, 2-rangées, clairvoyance, avec plaque de porte**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur 370 mm

Largeur 285 mm

Profondeur 22 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

**Matière**

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Plastique

Traitement de surface Non traité

**Architecture**

Position de la porte Gauche

**Équipement**

Nombre rangées 2

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Loquet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

VA24K