



VA36A

Coffret de dist.,Volta,APV,3x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre rangées	3
Plaque de montage incluse	Non

Dimensions

Hauteur	515 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96,50 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C