



VA36W

**Porte, volta, APV, fentes, 3-rangées, plastique, IP30**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé

**Dimensions**

Profondeur produit installé	22 mm
Hauteur produit installé	495 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	570.5 mm
Largeur de montage	288 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Équipement**

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------