



Coffret de distribution, volta, APV, 4x12PLE, avec plaque de montage

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Equipement

Nombre rangées 4

Plaque de montage incluse Oui

Dimensions

Hauteur 640 mm

Largeur 305 mm

Profondeur 96,50 mm

Cache, porte

Nombre de portes 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matériau de la plaque de montage Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)

Résistant au rayonnement ultra-violet Oui

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 750 °C

VA48MD