



VA60MD

0000000

Multimedia, volta, APV, 5-R, avec plaque de montagne, sans Porte, CH

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 0

Nombre rangées 5

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Oui

Capacité

Nombre de 1/2 modules par rail bornier 0

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 765 mm

Largeur 305 mm

Profondeur 96,50 mm

Nombre d'unités de largeur 12

Longueur 765 mm

Cache, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C