



Multimedia, volta, APV, 5-R, avec plaque de montagne, sans Porte, CH

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	0
Nombre rangées	5
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Oui

Capacité

Nombre de 1/2 modules par rail bornier	0
--	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	765 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96,50 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010

VA60MD

Couleur	Blanc pur
Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C